



Imprimación con base de poliuretano

Descripción

Imprimación líquida con base de poliuretano para mejorar la adherencia en sustratos porosos específicos.

Ventajas

- Sin solventes
- Tiempo de secado al menos 2 horas (pegar todos los paneles imprimados durante el mismo día para evitar que pueda ensuciarse o estropearse el tratamiento)

Usos recomendados

Pre-tratamiento de sustratos específicos como por ejemplo Euronit Tectiva . Esencial para obtener una óptima adherencia.

Instrucciones de aplicación

Sustratos: Los sustratos deben tener una estructura firme y sólida y deben estar secos, limpios de polvo y restos de grasa.

Preparación: Mantener los envases bien cerrados hasta justo antes de la aplicación. No utilizar la imprimación directamente del envase original. Verter el contenido en un recipiente de vidrio, lata o bote limpio y podrá ser utilizado durante los 30 minutos siguientes. No usar ningún resto de imprimación y cerrar inmediatamente el envase original.

Evitar el contacto con las superficies limpias e imprimadas ya que la grasa de los dedos puede influenciar negativamente en la adherencia. La condensación también puede perjudicar a la adherencia. No se recomienda aplicar la imprimación en un ambiente muy húmedo, como por ejemplo con niebla intensa, lluvia o precipitaciones en general.

Aplicación: Aplicar una capa de la imprimación siempre con un pincel o rodillo limpio. Aplicar la imprimación sobre las superficies a pegar. La capa de imprimación es visible. Si esto fuera un inconveniente, se puede utilizar una cinta adhesiva para cubrir las partes de la superficie que no deben ser imprimadas.

Tiempo de curado: mínimo 120 minutos.

Temperatura de aplicación: de +5°C a +30°C

Rendimiento

Dependiendo de la porosidad de la superficie, 3 botes por cada 100 m² de fachada ventilada (aprox).

Características técnicas

Base : poliuretano
Color : rojo-marrón
Peso específico: : 1.2 g/ml
Tiempo de secado : 120 minutos (a 20°C/ 50% HR)

Almacenaje

Almacenar en lugar frío, seco y evitar heladas en envase original sin abrir. Puede almacenarse durante 6 meses en envase cerrado. En envase abierto su vida se limita.

Salud & Seguridad

Para más información, consulta la ficha de seguridad del producto.

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
30600242	Ámbar - bote 1 l	8	8713572031632

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.



Bostik SA Francia - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis

Bostik SA España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 902 103 365 – www.bostik.es - asistenciatecnica@bostik.com